

# SATACO

## 窒素ガス発生装置

### SLNシリーズ

空気


分離膜方式 N<sub>2</sub> 99.9%

窒素  
ガス



### ●こんなに便利な装置です●


1. 空気を瞬時に窒素に変えます。
2. 手軽に机の上で窒素が造れます。
3. 自由に持ち運びができます。
4. 窒素濃度が自由に変えられます。
5. 窒素の消費量が気になりません。
6. コストの低減がはかれます。



SPN-10

PSA方式 N<sub>2</sub> 99.99%

# 窒素ガス発生装置 SLNシリーズ(分離膜方式)



N2 ガス発生量参考データ (0.7MpaG ・ 25°C) ※窒素濃度 99%時の適用コンプレッサー

型式	発生窒素 NL/min							外形寸法(mm) T:縦型 Y:横型	※適用コンプレッサー(kw)
	99.9%	99.5%	99%	98%	97%	96%	95%	重量(kg)	
SLN-01M	0.42	0.88	1.18	1.67	2.33	2.83	3.17	T: 155W × 320H × 195L Y: 295W × 75H × 150L T: 3 Y: 2	0.2
SLN-02M	1.0	1.83	2.5	3.5	4.5	5.5	6.67	T: 175W × 445H × 205L Y: 415W × 75H × 185L 4	0.2
SLN-04T	2.0	3.67	5.0	7.0	9.0	11.0	13.3	T: 175W × 455H × 280L 6	0.4
SLN-05M	2.0	4.16	5.6	8.16	10.5	12.8	15.3	T: 255W × 720H × 230L Y: 255W × 205H × 770L 10	0.4
SLN-12T	4.3	9.1	12.3	18.3	23.3	28.3	35.0	T: 255W × 745H × 230L 14	0.75
SLN-22T	9.5	20.0	26.0	40.0	51.7	63.3	75.0	T: 230W × 1215H × 245L 30	1.5
SLN-44T	20.0	43.3	60.0	86.7	113.3	138.3	166.7	T: 300W × 1320H × 310L 50	2.2
SLN-72T	24.3	52.5	72.3	105.0	136.7	166.7	201.7	T: 320W × 1320H × 300L 75	3.7
SLN-86T	29.5	63.3	86.7	126.7	165.0	201.7	241.7	T: 320W × 1320H × 350L 80	3.7
SLN-110T	40.0	86.7	120.0	173.3	226.7	276.7	333.3	T: 440W × 1320H × 400L	5.5
SLN-200T	61.7	133.3	200.0	283.3	366.7	450.0	533.3	T: 480W × 1800H × 500L 80	7.5
SLN-250T	81.7	176.7	260.0	370.0	480.0	588.3	700.0	T: 480W × 1800H × 600L 120	11
SLN-400T	123.3	266.7	400.0	566.7	733.3	900.0	1066.7	T: 480W × 1800H × 690L	15

製造元

**SATACO**

CREATIVE OF COOPERATORS

株式会社 サタコ

〒140-0011 東京都品川区東大井 6 丁目 4 番 5 号

電話:03(3763)1222 FAX:03(3763)9456

MAIL:info@sataco.co.jp URL:http://www.sataco.co.jp

お問い合わせは